

### Produktbeschreibung



CLEANSI ist ein potentes Desinfektionsmittel auf Basis von 80% Alkohol in Spraydose, das jede Oberfläche durch direktes Aufsprühen tiefgreifend und mit einem Handgriff desinfiziert.

CLEANSI verdampft schnell und vollständig, ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen. Dank seines hohen Alkoholgehalts ist es speziell zum Desinfizieren von allen häufig benutzten Oberflächen, die eine besonders tiefgreifende Hygiene benötigen, geeignet.

Besonders geeignet im häuslichen Bereich, wie auf Türgriffen, Stühlen, Tischen, Glastischen, Schlüsseln, Fernbedienungen und TV-Bildschirmen, Smartphone und Tablet, Videospiel-Konsolen, Spielzeugen, Deko-Gegenständen, Aufzugstasten, Badezimmerausrüstungen, Arbeitsflächen und kleinen Elektrogeräten in Küchen, Handläufen und Schlössern. Ist auch zur Reinigung von Fenstern, Linsen (auch bei Brillen) und Oberflächen aus Glas geeignet.

Kann auch in Büros auf Schreibtischen, Stühlen, Kleiderständern, Bildschirmen, Tastaturen, Mouse, Computerverschalungen, Laptop, Druckern, Fotokopiergeräten, Telefonen und Bürogeräten jeglicher Art sowie auf Getränkedistributoren eingesetzt werden. Geeignet auch für KFZ, wobei CleanSi direkt auf Türgriffe, Armaturenbrett, Schalthebel oder Lenkrad aufgesprüht werden kann. Im Arbeitsumfeld wird es zur Desinfizierung von Meßinstrumenten, Werkzeugen, Schraubenziehern, Bohrmaschinen, Schraubstöcken, Arbeitsbänken und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Weiters ist es geeignet zur Desinfizierung von Filtern und Luftleitungen auf Klimaanlage, wobei Mikroorganismen, die die Luftqualität sowie die Gesundheit der in die Innenräume bzw. Cockpits zurückgeführten Luft beeinträchtigen, eliminiert werden. CLEANSI entfernt Keime, Allergene, Staub und Umweltschmutz.

CLEANSI ist HACCP konform.

### Charakteristik

- Erhöhter Alkoholgehalt von 80%
- Desinfiziert jede Oberfläche.
- Verdampft schnell ohne Rückstände oder Streifen.
- **In Deutschland registriertes Desinfektionsmittel (N° 90037)**
- Entfernt Keime, Allergene, Umweltschmutz, Abdrücke, Streifen und Fett.
- Gebrauchsfertig, ohne abspülen.
- HACCP konform.


### Auftragen auf Kondensatoren

1. Ausschalten der Anlage.
2. Spraydose schütteln.
3. Auftragen auf der zu behandelnden Oberfläche.
4. Mit einem weichen Tuch verteilen.



### Auftragen auf Oberflächen

1. Spraydose schütteln.
2. Auftragen auf der zu behandelnden Oberfläche.
3. Mit einem weichen Tuch verteilen.



### Erhältliche Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Beschreibung	€		
AB1228.N.01	Spraydose 400 mL	-	12	1344

### Gefahrenpiktogramme



#### Gefahr

**Gefahrenhinweise:** H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
**Sicherheitshinweise:** P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

**Enthält:** 2-Propanol.

**Zum professionellen Gebrauch: Erforderliche PSA verwenden. Gebrauchsanweisungen auf dem Etikett genau beachten.**